

《新製品》 2021年1月販売開始
 既存のグレードに満足できなかった方は、
 ぜひ一度お試しください！

シールにも
 使える！



RoHS10
 適合品

待望の透明材料前にも使えるパーズ剤誕生！

洗浄力×低残留性のバランスがいい！

使い続けやすいリーズナブル価格！

ToYoクリーンCでパーズ後
 置換：PC透明
 ＊10ショット吐き出し後



汎用樹脂のパーズができるのに残りにくい！

ToYoクリーンC

ノンフィラー

低残留性*

*低残留性：パーズ剤自体の残りが少ない事を意味します。
 使用温度範囲：190℃～300℃



<http://www.toyo-kagaku.jp/>

*但し、透明材の樹脂種類やMFR (MI) により、
 残留が無くなるまでのショット数は異なります。



透明材や高流動性材料前の2段階洗浄が
 1本にまとまる！



★S、HR、GDグレードをお使い後の「すすぎ剤」
 としてご利用頂くことも可能です。

製造者：東洋科学川島工業(株)

